

Cadenas de condamnation rouge, anse laiton H 50 mm Ø 6 mm

**Utilisation :**

- Pour la condamnation d'organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afin d'en interdire la manoeuvre.

**Caractéristiques :**

- Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à définir (00).
- Marquage sur les deux faces :

1. Sur une face : texte en français et symbole normalisé.
2. Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.

- Cadenas livré avec 2 clés.



Compléter la référence avec le numéro de clé choisi.

Exemple : AL-230-111 pour le cadenas rouge avec l'anse H 50 mm et la clé identique n°111.

| Référence   | Description |           | Diamètre    | Caractéristique |              |            |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|------------|
|             | Couleur     | N° de clé | Ø Anse (mm) | Dimensions (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
| AL-230-111  | ■           | 111       | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-222  | ■           | 222       | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-333  | ■           | 333       | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-444  | ■           | 444       | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-555  | ■           | 555       | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-666  | ■           | 666       | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-777  | ■           | 777       | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-888  | ■           | 888       | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-999  | ■           | 999       | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-1111 | ■           | 1111      | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-2222 | ■           | 2222      | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-3333 | ■           | 3333      | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-4444 | ■           | 4444      | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-5555 | ■           | 5555      | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-6666 | ■           | 6666      | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-7777 | ■           | 7777      | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-8888 | ■           | 8888      | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-9999 | ■           | 9999      | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230/00   | ■           | 00        | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |
| AL-230-Z    | ■           | Z         | 6           | 100 x 65 x 25   | 50           | 0,205      |